

NOVATECH

ITP125x50-Ø20 flat

EAN 4031582070316

Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	50 мм
Отверстие оси Ø	20 мм
Длина втулки	60 мм
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вес	0.85 кг
Твердость протектора	твердость по Шору D 42
Допустимая динамическая нагрузка	500 кг
Допустимая статическая нагрузка	1000 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ● ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

