

# NOVATECH

ІТР125x50-Ø20 flat

EAN 4031582070316

Центр колеса із алюмінію, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## Технічні характеристики

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Діаметр колеса                    | 125 MM                 |
| Ширина колеса                     | 50 MM                  |
| Діаметр отвору осі                | 20 MM                  |
| Довжина ступиці                   | 60 MM                  |
| Температура                       | - 10 / + 60 °C         |
| Стандарт                          | EN 12532               |
| Вага                              | 0.85 кг                |
| Міцність покриття                 | Міцність за Шором D 42 |
| Вантажопідйомність                | 500 кг                 |
| допустиме навантаження (статичне) | 1000 кг                |

## Advantages at a glance

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ● ● ● ○ ○ |
| Шум при переміщенні      | ● ● ● ○ ○ |
| Тертя                    | ● ● ● ● ○ |
| Стійкий до корозії       | ● ● ● ○ ○ |

## Dimensions



## Structure & Mounting

