

NOVATECH

ITP160x50-Ø20 flat

EAN 4031582070323

Alumínium keréktárcsa, öntött poliuretán futófelület, precíziós golyóscsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	160 mm
Kerékszélesség	50 mm
Tengelyfurat átmérője	20 mm
Agyhossz	60 mm
Hőtartomány	- 10 / + 60 °C
Szabvány	EN 12532
Súly	1.07 kg
Futófelület keménysége	Shore D 42
Terhelhetőség	800 kg
Statikus teherbírás	1600 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ● ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○

Szerkezet és Szerelés

