

NOVATECH

ITP250x55-Ø25 flat

EAN 4031582319934

Centro della ruota in alluminio, Fascia: poliuretano colato, mozzo su cuscinetti a sfere

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	250 mm
Larghezza della ruota	55 mm
Foro asse Ø	25 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Temperatura	- 10 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	2.316 kg
Durezza della fascia	Shore D 42
Portata	1000 kg
Portata statica	2000 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ● ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

