

NOVATECH

ITP250x55-Ø25 flat

EAN 4031582319934

Центр колеса із алюмінію, протектор: поліуретан, литий, прецизійний шарикопідшипник

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	250 MM
Ширина колеса	55 MM
Діаметр отвору осі	25 MM
Довжина ступиці	60 MM
Температура	- 10 / + 60 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	2.316 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором D 42
Вантажопідйомність	1000 кг
допустиме навантаження (статичне)	2000 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ● ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

