

ELASTECH

JFC125x32-Ø8

EAN 4031582319941

Střed kolečka vyroben z odlitku ušlechtilých kovů, Běhoun: elastická guma, šedá neznačkovácí, vulkanizováno, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, utěsněné

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

| | |
|-------------------|----------------|
| Průměr kolečka | 125 mm |
| Šířka kola | 32 mm |
| Osa kolečka Ø | 8 mm |
| Délka náboje | 35.5 mm |
| Teplota | - 20 / + 85 °C |
| Standard | EN 12530 |
| Hmotnost | 0.679 kg |
| Tvrdost běhounu | Shore A 75 |
| Dynamická nosnost | 150 kg |
| Statická nosnost | 300 kg |

Dimensions



Vlastnosti

| | |
|----------------------|-----------|
| Valivý odpor | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení | ● ● ● ○ ○ |
| Ochrana proti korozi | ● ● ● ○ ○ |