

ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

Střed kolečka vyroben z odlitku ušlechtilých kovů, Běhoun: elastická guma, šedá neznačkovácí, vulkanizováno, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko, utěsněné

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu

Technické údaje

Průměr kolečka	150 mm
Šířka kola	32 mm
Osa kolečka Ø	8 mm
Délka náboje	35.5 mm
Teplota	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Hmotnost	0.926 kg
Tvrdost běhounu	Shore A 75
Dynamická nosnost	150 kg
Statická nosnost	300 kg

Dimensions



Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ○ ○
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○