

# ELASTECH

**JFC150x32-Ø8**

EAN 4031582319958

Núcleo de rueda de zinc, bandaje de goma elástica, vulcanizada, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diámetro de la rueda        | 150 mm         |
| Ancho de la rueda           | 32 mm          |
| Diámetro del eje            | 8 mm           |
| Longitud de cubo            | 35.5 mm        |
| Temperatura                 | - 20 / + 85 °C |
| Norma                       | EN 12530       |
| Peso de la rueda            | 0.926 kg       |
| Dureza del bandaje          | Shore A 75     |
| Capacidad de carga          | 150 kg         |
| Capacidad de carga estática | 300 kg         |

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Resistencia a la rodadura  | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Protección contra el óxido | ● ● ● ○ ○ |