

ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

Cinköntvény keréktárcsa, elasztikus, nyommentes, rávulkanizált gumi szálvédővel, tömített, precíziós golyóscsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Kerékátmérő	150 mm
Kerékszélesség	32 mm
Tengelyfurat átmérője	8 mm
Agyhossz	35.5 mm
Hőtartomány	- 20 / + 85 °C
Szabvány	EN 12530
Súly	0.926 kg
Futófelület keménysége	Shore A 75
Terhelhetőség	150 kg
Statikus teherbírás	300 kg

Méretetek



Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○