

ELASTECH

JFC150x32-Ø8

EAN 4031582319958

Riteņa centrs izgatavots no cinka lējuma, kontaktslānis:vulkanizēta nesmērējošā gumija, ar vītņu aizsargiem, slēgts augstas precizitātes lodīšu gultnis



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	150 mm
Riteņa platums	32 mm
Riteņa ass Ø	8 mm
Rumbas platums	35.5 mm
Temperatūra	- 20 / + 85 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.926 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 75
Kravnesība - kustībā	150 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	300 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○