

# ELASTECH

**JFC150x32-Ø8**

EAN 4031582319958

Jantă din aliaj de zinc, suprafață de rulare din cauciuc elastic, non-marking, montat prin vulcanizare, apărător, rulment de precizie etanșat

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Date Tehnice

Diametrul roții	150 mm
Lățimea roții	32 mm
Alezaj butuc	8 mm
Lungime butuc	35.5 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.926 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 75
Sarcină dinamică	150 kg
Sarcină statică	300 kg

## Dimensions



## Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○