

# ELASTECH

## JYC125x32-Ø8

EAN 4031582319965

Cinköntvény keréktárcsa, fekete, nyommentes tömörgumi szálvédővel, tömített, precíziós golyóscsapágy

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




A kép eltérhet az eredeti terméktől

### Műszaki adatok

Keréktárcsa átmérő	125 mm
Kerékszélesség	32 mm
Tengelyfurat átmérője	8.3 mm
Agyhossz	35.5 mm
Hőtartomány	- 20 / + 85 °C
Szabvány	EN 12530
Súly	0.82 kg
Futófelület keménysége	Shore A 75
Terhelhetőség	150 kg
Statikus teherbírás	300 kg

### Méretetek



### Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	● ● ● ○ ○
Mozgás közbeni zaj	● ● ● ○ ○
Kopás	● ● ● ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○