

ELASTECH

JYC125x32-Ø8

EAN 4031582319965

Riteņa centrs izgatavots no cinka lējuma, protektors: cieta gumija, melns, pēdas neatstājošs, elektrību vadošs, ar vītņu aizsargiem, augstas precizitātes lodīšu gultnis, nosegts



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	125 mm
Riteņa platums	32 mm
Riteņa ass Ø	8.3 mm
Rumbas platums	35.5 mm
Temperatūra	- 20 / + 85 °C
Standarts	EN 12530
Svars	0.82 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore A 75
Kravnesība - kustībā	150 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	300 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ○ ○
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○