

ELASTECH

JYC125x32-Ø8

EAN 4031582319965

Центр колеса из цинкового сплава, Протектор: литая резина, черная, не оставляющая следов, вулканизированная, с защитными колпаками, прецизионный шариковый подшипник, нержавеющая сталь

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технические характеристики

Диаметр колеса	125 мм
Ширина колеса	32 мм
Отверстие оси Ø	8.3 мм
Длина втулки	35.5 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Вес	0.82 кг
Твердость протектора	твердость по Шору А 75
Допустимая динамическая нагрузка	150 кг
Допустимая статическая нагрузка	300 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Качество качения	● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ○ ○
Трение	● ● ● ○ ○
Коррозионная стойкость	● ● ● ○ ○