

# ELASTECH

JYC125x32-Ø8

EAN 4031582319965

Центр колеса із цинку, литого під тиском, протектор: тверда гума, чорна, не залишає слідів, електропровідний, з нарізними пристроями захисту, прецизійний шарикопідшипник, неіржавіючий

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## Технічні характеристики

Діаметр колеса	125 MM
Ширина колеса	32 MM
Діаметр отвору осі	8.3 MM
Довжина ступиці	35.5 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.82 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 75
Вантажопідйомність	150 кг
допустиме навантаження (статичне)	300 кг

## Dimensions



## Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○