

ELASTECH

JYC150x32-Ø8

EAN 4031582319972

Поцинкован корпус на колелото, работна повърхнина от черна гума, не се оцветява при контакт, електропроводима, със защита от нишки, капсулован прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Снимката може да се различава от оригиналния продукт

Технически данни

Диаметър на колело	150 мм
Ширина на гумите	32 мм
Отвор на оста-Ø	8.3 мм
Дължина на втулката	35.5 мм
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Тегло	0.892 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор А 75
Динамична товароносимост	150 кг
Статична товароносимост	300 кг

Размери



Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ○ ○
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ○ ○
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○