

ELASTECH

JYC150x32-Ø8

EAN 4031582319972

Jantă din aliaj de zinc, cauciuc elastic plin negru care nu lasă urme, electro-conductiv, cu apărători, rulment de precizie INOX

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	150 mm
Lățimea roții	32 mm
Alezaj butuc	8.3 mm
Lungime butuc	35.5 mm
Temperatura	- 20 / + 85 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.892 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 75
Sarcină dinamică	150 kg
Sarcină statică	300 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○