

ELASTECH

JYC150x32-Ø8

EAN 4031582319972

Центр колеса із цинку, литого під тиском, протектор: тверда гума, чорна, не залишає слідів, електропровідний, з нарізними пристроями захисту, прецизійний шарикопідшипник, неіржавіючий

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Технічні характеристики

Діаметр колеса	150 MM
Ширина колеса	32 MM
Діаметр отвору осі	8.3 MM
Довжина ступиці	35.5 MM
Температура	- 20 / + 85 °C
Стандарт	EN 12530
Вага	0.892 кг
Міцність покриття	Міцність за Шором А 75
Вантажопідйомність	150 кг
допустиме навантаження (статичне)	300 кг

Dimensions



Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ● ● ○ ○
Тертя	● ● ● ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○