

DURATECH PLUS

MOP100x50-Ø20

EAN 4031582320008

Núcleo de la rueda realizado en Poliamida, modelo de alta carga extra, cojinete de bolas a precisión

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	100 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Diámetro del eje	20 mm
Longitud de cubo	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	0.702 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Rodamiento	6304 NO.
Capacidad de carga	1400 kg
Capacidad de carga estática	2800 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Estructura y montaje

