

DURATECH PLUS

MOP100x50-Ø20

EAN 4031582320008

Poliamid keréktárcsa, extra nehéz kivitel, precíziós golyóscsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

| | |
|------------------------|----------------|
| Kerékátmérő | 100 mm |
| Kerékszélesség | 50 mm |
| Tengelyfurat átmérője | 20 mm |
| Agyhossz | 60 mm |
| Hőtartomány | - 40 / + 80 °C |
| Szabvány | EN 12533 |
| Súly | 0.702 kg |
| Futófelület keménysége | Shore D 75 |
| csapágy | 6304 No. |
| Terhelhetőség | 1400 kg |
| Statikus teherbírás | 2800 kg |

Előnyök egy pillantással

| | |
|-----------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás | ● ● ● ● ● |
| Mozgás közbeni zaj | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ● ● |
| Rozsda elleni védelem | ● ● ● ○ ○ |

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

