

DURATECH PLUS

MOP100x50-Ø20

EAN 4031582320008

Riteņa centrālā daļa veidota no Poliamīda, ekstra augstām kravnesībām, lodīšu gūltnis

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Tehniskie dati

Riteņa diametrs	100 mm
Riteņa platums	50 mm
Riteņa ass Ø	20 mm
Rumbas platums	60 mm
Temperatūra	- 40 / + 80 °C
Standarts	EN 12533
Svars	0.702 kg
Kontaktslāņa cietība	Shore D 75
Gūltnis	6304 Nr.
Kravnesība - kustībā	1400 kg
Kravnesība - miera stāvoklī	2800 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Riteņa izturība	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Berze	● ● ● ● ●
Rūsēšanas aizsardzība	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

