

# DURATECH PLUS

## MOP100x50-Ø20

EAN 4031582320008

Jantă din poliamidă, versiune super-grea, rulment de precizie

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	100 mm
Lățimea roții	50 mm
Alezaj butuc	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Greutate	0.702 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Rulment	6304 Nr.
Sarcină dinamică	1400 kg
Sarcină statică	2800 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Structure & Mounting

