

DURATECH PLUS

MOP150x50-Ø30

EAN 4031582320022

Núcleo de la rueda realizado en Poliamida, modelo de alta carga extra, cojinete de bolas a precisión

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	150 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Diámetro del eje	30 mm
Longitud de cubo	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	1.446 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Rodamiento	6306 NO.
Capacidad de carga	2100 kg
Capacidad de carga estática	4200 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Estructura y montaje

