

# DURATECH PLUS

## MOP150x50-Ø30

EAN 4031582320022

Jantă din poliamidă, versiune super-grea, rulment de precizie

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

### Date Tehnice

Diametrul roții	150 mm
Lățimea roții	50 mm
Alezaj butuc	30 mm
Lungime butuc	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Greutate	1.446 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Rulment	6306 Nr.
Sarcină dinamică	2100 kg
Sarcină statică	4200 kg

### Dimensions



### Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

### Structure & Mounting

