

DURATECH PLUS

МОР160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Ролка с корпус от полиамид, модел с висока издръжливост, прецизен сачмен лагер

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Снимката може да се различава от оригиналния продукт


Технически данни

Диаметър на колело	160 мм
Ширина на гумите	50 мм
Отвор на оста-Ø	30 мм
Дължина на втулката	60 мм
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12533
Тегло	1.616 кг
Твърдост на работната повърхнина	Твърдост по Шор D 75
Лагер	6306 Нр.
Динамична товароносимост	2250 кг
Статична товароносимост	4500 кг

Бляскави предимства

Съпротивление при завъртане	● ● ● ● ●
Шум при движение	● ● ● ○ ○
Износване	● ● ● ● ●
Защита от ръжда	● ● ● ○ ○

Размери



Устройство и монтаж

