

DURATECH PLUS

MOP160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Kolečko vyrobeno z Polyamidu, pro vysoko nosnost, přesné kuličkové ložisko

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od skutečného produktu


Technické údaje

Průměr kolečka	160 mm
Šířka kola	50 mm
Osa kolečka Ø	30 mm
Délka náboje	60 mm
Teplota	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Hmotnost	1.616 kg
Tvrdost běhounu	Shore D 75
Ložisko	6306 Č.
Dynamická nosnost	2250 kg
Statická nosnost	4500 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	● ● ● ● ●
Hlučnost pohybu	● ● ● ○ ○
Opotřebení	● ● ● ● ●
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

