

# DURATECH PLUS

MOP160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Núcleo de la rueda realizado en Poliamida, modelo de alta carga extra, cojinete de bolas a precisión

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

## Datos técnicos

Diámetro de la rueda	160 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Diámetro del eje	30 mm
Longitud de cubo	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	1.616 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Rodamiento	6306 NO.
Capacidad de carga	2250 kg
Capacidad de carga estática	4500 kg

## Dimensiones



## Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

## Estructura y montaje

