

DURATECH PLUS

MOP160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Poliamid keréktárcsa, extra nehéz kivitel, precíziós golyóscsapágy

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől


Műszaki adatok

| | |
|------------------------|----------------|
| Kerékátmérő | 160 mm |
| Kerékszélesség | 50 mm |
| Tengelyfurat átmérője | 30 mm |
| Agyhossz | 60 mm |
| Hőtartomány | - 40 / + 80 °C |
| Szabvány | EN 12533 |
| Súly | 1.616 kg |
| Futófelület keménysége | Shore D 75 |
| csapágy | 6306 No. |
| Terhelhetőség | 2250 kg |
| Statikus teherbírás | 4500 kg |

Előnyök egy pillantással

| | |
|-----------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás | ● ● ● ● ● |
| Mozgás közbeni zaj | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás | ● ● ● ● ● |
| Rozsda elleni védelem | ● ● ● ○ ○ |

Méretetek



Szerkezet és Szerelés

