

DURATECH PLUS

MOP160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Ruota in poliammide, versione extra-pesante, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	50 mm
Foro asse Ø	30 mm
Lunghezza mozzo	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso	1.616 kg
Durezza della fascia	Shore D 75
Cuscinetto	6306 No.
Portata	2250 kg
Portata statica	4500 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ● ●
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasion	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

Dimensioni



Struttura e montaggio

