

DURATECH PLUS

MOP160x50-Ø30

EAN 4031582320046

Roda de Poliamida, modelo de alta carga, rolamento de esferas de precisão

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Dados técnicos

Diâmetro da roda	160 mm
Largura da roda	50 mm
Diâmetro do eixo	30 mm
comprimento do cubo da roda	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	1.616 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Rolamento	6306 No.
Capacidade de carga	2250 kg
Cap. de carga estática	4500 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Dimensions



Structure & Mounting

