

DURATECH PLUS

MOP200x50-Ø35

EAN 4031582320053

Núcleo de la rueda realizado en Poliamida, modelo de alta carga extra, cojinete de bolas a precisión



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	50 mm
Diámetro del eje	35 mm
Longitud de cubo	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso de la rueda	2.578 kg
Dureza del bandaje	Shore D 75
Rodamiento	6307 NO.
Capacidad de carga	2800 kg
Capacidad de carga estática	5600 kg

Dimensiones



Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Estructura y montaje

