

DURATECH PLUS

MOP200x50-Ø35

EAN 4031582320053

Roda de Poliamida, modelo de alta carga, rolamento de esferas de precisão

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Dados técnicos

Diâmetro da roda	200 mm
Largura da roda	50 mm
Diâmetro do eixo	35 mm
comprimento do cubo da roda	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12533
Peso da roda	2.578 kg
Dureza da superfície de rodagem	Shore D 75
Rolamento	6307 No.
Capacidade de carga	2800 kg
Cap. de carga estática	5600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Resistência de rolamento	● ● ● ● ●
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

