

DURATECH PLUS

MOP200x50-Ø35

EAN 4031582320053

Jantă din poliamidă, versiune super-grea, rulment de precizie

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Alezaj butuc	35 mm
Lungime butuc	60 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Standard	EN 12533
Greutate	2.578 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore D 75
Rulment	6307 Nr.
Sarcină dinamică	2800 kg
Sarcină statică	5600 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ● ●
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ● ●
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○

Structure & Mounting

