

P10-40x17 / 8

EAN 4031582320114

trzcień z płytką typu U



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.

Dane techniczne

Wymiary płytki	40 x 17 mm
Rozstaw otworów płytki	32 mm
Otwór płytki	4 mm
Wysokość zabudowy	8 mm
Masa	0.042 kg
Nośność dynamiczna	40 kg
Nośność statyczna	80 kg

Zalety

Łatwość toczenia	○ ○ ○ ○ ○
Hałas związany z ruchem	○ ○ ○ ○ ○
Ścieranie	○ ○ ○ ○ ○
Ochrona przed rdzą	● ● ● ○ ○