

## P10-40x19 / 8

EAN 4031582320121

Tige avec platine en U



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

### Données techniques

Dimension de platine	40 x 19 mm
Distance entre axe	32 mm
Diamètre des trous	4 mm
Hauteur	8 mm
Poids	0.026 kg
Capacité de charge dynamique	40 kg
Capacité de charge statique	80 kg

### Propriétés

Résistance au roulement	○ ○ ○ ○ ○
Bruit du mouvement	○ ○ ○ ○ ○
Usure	○ ○ ○ ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ○ ○