

P10-40x19 / 8

EAN 4031582320121

U-alakú csap



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

Műszaki adatok

Talplemez mérete	40 x 19 mm
Talplemez furatok távolsága	32 mm
Furat	4 mm
Teljes magasság	8 mm
Súly	0.026 kg
Terhelhetőség	40 kg
Statikus teherbírás	80 kg

Előnyök egy pillantással

Gördülési ellenállás	○ ○ ○ ○ ○
Mozgás közbeni zaj	○ ○ ○ ○ ○
Kopás	○ ○ ○ ○ ○
Rozsda elleni védelem	● ● ● ○ ○