

P10-40x19 / 8

EAN 4031582320121

стержень з U-образною пластиною



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

розмір пластини	40 x 19 мм
Центри отворів диску	32 мм
Отвір диску	4 мм
Загальна висота	8 мм
Вага	0.026 кг
Вантажопідйомність	40 кг
допустиме навантаження (статичне)	80 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	○ ○ ○ ○ ○
Шум при переміщенні	○ ○ ○ ○ ○
Тертя	○ ○ ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○