

P10-40x25 / 8

EAN 4031582320145

čep s deskou ve tvaru U



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázky se mohou lišit od od skutečného produktu

Technické údaje

Velikost plotny	40 x 25 mm
Rozteč děr	32 mm
Průměr děr	4 mm
Stavební výška	8 mm
Hmotnost	0.03 kg
Dynamická nosnost	40 kg
Statická nosnost	80 kg

Vlastnosti

Valivý odpor	○ ○ ○ ○ ○
Hlučnost pohybu	○ ○ ○ ○ ○
Opotřebení	○ ○ ○ ○ ○
Ochrana proti korozi	● ● ● ○ ○