

P10-40x25 / 8

EAN 4031582320145

Espiga com chapa de fixação em forma de U



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Dados técnicos

Medida da placa de fixação	40 x 25 mm
Distância de furação	32 mm
Diâmetro de furação	4 mm
Altura total	8 mm
Peso da roda	0.03 kg
Capacidade de carga	40 kg
Cap. de carga estática	80 kg

Advantages at a glance

Resistência de rolamento	○ ○ ○ ○ ○
Ruído de movimento	○ ○ ○ ○ ○
Desgaste	○ ○ ○ ○ ○
Protecção contra oxidação	● ● ● ○ ○