

P10-40x25 / 8

EAN 4031582320145

стержень з U-образною пластиною



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

розмір пластини	40 x 25 MM
Центри отворів диску	32 MM
Отвір диску	4 MM
Загальна висота	8 MM
Вага	0.03 кг
Вантажопідйомність	40 кг
допустиме навантаження (статичне)	80 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	○ ○ ○ ○ ○
Шум при переміщенні	○ ○ ○ ○ ○
Тертя	○ ○ ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○