

P11-40x16 / 8

EAN 4031582320169

стержень з L-образною пластиною



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

| | |
|-----------------------------------|------------|
| розмір пластини | 40 x 16 MM |
| Центри отворів диску | 32 MM |
| Отвір диску | 4 MM |
| Загальна висота | 8 MM |
| Вага | 0.02 кг |
| Вантажопідйомність | 40 кг |
| допустиме навантаження (статичне) | 80 кг |

Advantages at a glance

| | |
|--------------------------|-----------|
| Характеристики обертання | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Шум при переміщенні | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Тертя | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Стійкий до корозії | ● ● ● ○ ○ |