

P40-60x60 / 10

EAN 4031582324556

attacco a piastra



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

| | |
|--------------------------|------------------|
| Dimensione della piastra | 60 x 60 mm |
| Interasse fori piastra | 48/38 x 48/38 mm |
| Diametro fori piastra | 6,3 mm |
| Altezza utile | 12 mm |
| Peso | 0.088 kg |
| Portata | 80 kg |
| Portata statica | 160 kg |

Caratteristiche

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Resistenza al rotolamento | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Silenziosità | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Abrasione | ○ ○ ○ ○ ○ |
| Protezione dalla corrosione | ● ● ● ○ ○ |