

P40-60x60 / 10

EAN 4031582324556

крплення пластини



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

Технічні характеристики

розмір пластини	60 x 60 MM
Центри отворів диску	48/38 x 48/38 MM
Отвір диску	6,3 MM
Загальна висота	12 MM
Вага	0.088 кг
Вантажопідйомність	80 кг
допустиме навантаження (статичне)	160 кг

Advantages at a glance

Характеристики обертання	○ ○ ○ ○ ○
Шум при переміщенні	○ ○ ○ ○ ○
Тертя	○ ○ ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○