

## P41-65x65 / 10

EAN 4031582320312

крплення пластини



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Технічні характеристики

розмір пластини	65 x 65 MM
Центри отворів диску	47/42 x 47/42 MM
Отвір диску	6 MM
Загальна висота	12 MM
Вага	0.115 кг
Вантажопідйомність	80 кг
допустиме навантаження (статичне)	160 кг

### Advantages at a glance

Характеристики обертання	○ ○ ○ ○ ○
Шум при переміщенні	○ ○ ○ ○ ○
Тертя	○ ○ ○ ○ ○
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○