

PURETECH

PIR125x37-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320343

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, gri non-marking, rulment cu colivie cu ace

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	125 mm
Lățimea roții	37 mm
Alezaj butuc	12 mm
Lungime butuc	44 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.467 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	100 kg
Sarcină statică	200 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○