

PURETECH

PIR160x40-Ø20

EAN 4031582320374

Centro della ruota in polipropilene,
Fascia: gomma grigia vulcanizzata, antitraccia, mozzo su cuscinetto a rulli

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	160 mm
Larghezza della ruota	40 mm
Foro asse Ø	20 mm
Lunghezza mozzo	58 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12532
Peso	0.846 kg
Durezza della fascia	Shore A 80
Portata	135 kg
Portata statica	270 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○