

PURETECH

PIR160x40-Ø20

EAN 4031582320374

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, gri non-marking, rulment cu colivie cu ace



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	160 mm
Lățimea roții	40 mm
Alezaj butuc	20 mm
Lungime butuc	58 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	0.846 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	135 kg
Sarcină statică	270 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○