

PURETECH

PIR200x50-Ø20

EAN 4031582320381

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc plin, gri non-marking, rulment cu colivie cu ace



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	200 mm
Lățimea roții	50 mm
Alezaj butuc	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12532
Greutate	1.538 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 80
Sarcină dinamică	205 kg
Sarcină statică	410 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○