

SUPRATECH

PJI050x19-Ø6

EAN 4031582320404

Jantă din polipropilenă, suprafață de rulare din cauciuc gri tip TENTEprene (cauciuc termoplastic), non-marking, rulment plan (bucșă antifricțiune)

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

Date Tehnice

Diametrul roții	50 mm
Lățimea roții	19 mm
Alezaj butuc	6 mm
Lungime butuc	21.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Standard	EN 12530
Greutate	0.021 kg
Rigiditatea suprafeței de rulare	Shore A 87
Sarcină dinamică	40 kg
Sarcină statică	80 kg

Dimensions



Advantages at a glance

Rezistență la rulare	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Uzare	● ● ● ○ ○
Protecție împotriva ruginii	● ● ● ○ ○