

SUPRATECH

PJ0075x25-Ø8

EAN 4031582070187

Centro della ruota in polipropilene.

Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	75 mm
Larghezza della ruota	25 mm
Foro asse Ø	8 mm
Lunghezza mozzo	26.5 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.063 kg
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	75 kg
Portata statica	150 kg

Dimensioni



Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○